

DC 120 WW

Armadio di asciugatura Professional

Per l'asciugatura particolarmente delicata con due programmi automatici.



- Max. capacità di carico 15 kg, 4 supporti per l'aerazione
- Massima efficienza: asciugatura contemporanea di carichi diversi
- Elevata sollecitazione: carichi da asciugare continui
- Trattamento particolarmente delicato: asciugatura senza movimento
- Asciug. interna/esterna ottimale: supporti per il flusso di aria

Codice EAN: 7330095911541 / Numero di materiale: 12173360 /
Vecchio numero di materiale: 52120001EU

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio posiz. libero
Linea	Professional
Frontale	Bianco
Colore pannello comandi	Bianco
Quantità di carico in kg	15
Massima capacità di carico	4 tute protettive
Angolo apertura sportello in gradi	180
Allacciamento del condotto di sfiato, diametro in mm	125
Utilizzo	
Per lavanderie e pulisecco	•
Per lavanderia e stieria	•
Per artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Dati prestazioni	
Potenza max. di evaporazione in g/min.	57
Consumo energetico per 1 l di acqua evaporata in kWh	1,90
Durata minima del programma per abbigliamento protettivo in min.	95
Comandi	
Tipo di comandi	Tasti
Comandi programma	Comando a umidità residua
Pannello con simboli di facile comprensione	•
Lingue display impostabili	•
Programmi	
Impermeabilizzare	•
Standard	•
Allacciamento elettrico standard	
Riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	6,00
Potenza massima assorbita in kW	6,20
Protezione in A	10
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1970
Misura esterna, larghezza netta in mm	1200
Misura esterna, profondità netta in mm	750
Misura esterna, altezza lorda in mm	2097,00
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1240,00
Misura esterna, profondità lorda in mm	820,00
Peso netto in kg	177,00
Peso lordo in kg	191,00
Valori delle emissioni	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	67 dB(A) re 20 µPa
Dotazione	
Filtri impurità [numero]	4
Asciugatura delicata	•
Supporto per guanti [numero]	4

DC 120 WW

Armadio di asciugatura Professional

Per l'asciugatura particolarmente delicata con due programmi automatici.



Codice EAN: 7330095911541 / Numero di materiale: 12173360 /
Vecchio numero di materiale: 52120001EU

Supporti per l'aerazione [numero]	4
Tappi ciechi [numero]	2
Capacità	
Tute [numero]	4
Giubbotti [numero]	4
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
EN 60335-2-43	•