

## Easy Dryer 1900 Extreme

### Armadio di asciugatura Professional

Per l'asciugatura particolarmente delicata con comandi a tempo flessibili.



- Max. capacità di carico 6 kg
- Massima efficienza: asciugatura contemporanea di carichi diversi
- Elevata sollecitazione: carichi da asciugare continui
- Trattamento particolarmente delicato: asciugatura senza movimento
- Infinite possibilità di asciugatura: dotazione ricca

Codice EAN: 7330095911510 / Numero di materiale: 12173370 /  
Vecchio numero di materiale: 52190001EU

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio posiz. libero
Linea	Professional
Frontale	Bianco
Colore pannello comandi	Bianco
Quantità di carico in kg	6
Massima capacità di carico	2 tute protettive
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Allacciamento del condotto di sfiato, diametro in mm	100
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per condomini e pensionati	•
Per lavanderie e pulisecco	•
Per lavanderia e stireria	•
Per artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per associazioni sportive	•
Per centri estetici, centri benessere e centri fitness	•
Per uso domestico	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max. di evaporazione in g/min.	25
Consumo energetico per 1 l di acqua evaporata in kWh	2,68
Durata più breve del programma per cotone in min.	105
Comandi	
Tipo di comandi	Selettore
Comandi programma	Comando a tempo
Pannello con simboli di facile comprensione	•
Allacciamento elettrico standard	
Riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	AC 230V 50-60HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	2,00
Potenza massima assorbita in kW	2,00
Protezione in A	10
Fornitura con spina	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1900
Misura esterna, larghezza netta in mm	595
Misura esterna, profondità netta in mm	610
Misura esterna, altezza lorda in mm	1960,00
Misura esterna, larghezza lorda in mm	650,00
Misura esterna, profondità lorda in mm	670,00
Larghezza sportello PDC	549

## Easy Dryer 1900 Extreme

### Armadio di asciugatura Professional

Per l'asciugatura particolarmente delicata con comandi a tempo flessibili.



Codice EAN: 7330095911510 / Numero di materiale: 12173370 /

Vecchio numero di materiale: 52190001EU

Profondità vano interno PDC	557
Larghezza vano interno PDC	593
Peso netto in kg	60,00
Peso lordo in kg	65,00
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	55 dB(A) re 20 µPa
<b>Dotazione</b>	
Asciugatura delicata	•
Appendiabiti doppio [numero]	6
Supporto per guanti [numero]	2
Cursore a forcella sollevabile [numero]	2
Altezza tra i cursori a forcella sollevabili	516
Supporto per appendiabiti [numero]	1
<b>Capacità</b>	
Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	2
Giacche [numero]	2
Parca [numero]	2
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
EN 60335-2-43	•