

H 2841 B

Forni compatti

design versatile, con conn. in rete, PerfectClean e guida estraibile FlexiClip.



- Display con testi in chiaro con manopole – EasyControl Plus
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Risultati perfetti in modo semplice: Programmi automatici
- Apertura e chiusura delicata sportello – SoftOpen & SoftClose

A+

Codice EAN: 4002516653530 / Numero di materiale: 12184640 /
Vecchio numero di materiale: 222841441

Costruzione e design	
Forno da incasso	•
PureLine	•
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel
Caratteristiche speciali	
Riscaldamento rapido	•
Modalità di cottura	
Programmi automatici	•
Aria calda ecologica	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Impostazioni individuali	•
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Vano cottura con PerfectClean e parete posteriore catalitica	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•

H 2841 B

Forni compatti

design versatile, con conn. in rete, PerfectClean e guida estraibile FlexiClip.



Codice EAN: 4002516653530 / Numero di materiale: 12184640 /


Vecchio numero di materiale: 222841441

Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	49
Numero ripiani	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	3
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	456
Temperature in °C	30-300
Profondità elettrodomestico in mm	569
Peso in kg	35,0
Assorbimento complessivo in kW	3,00
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Numero fasi	1
Protezione in A	16
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Kunde
Accessori in dotazione	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostitire	1
Guida completamente estraibile FlexiClip (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1


H 2841 B

Forni compatti


design versatile, con conn. in rete, PerfectClean e guida estraibile FlexiClip.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings