

DOS G 80 comfort
Pompa dosaggio tubo
con indicatore di livello per il dosaggio automatico di detersivi liquidi.



- Per taniche con altezza max. di 325 mm (fino all'apertura tanica)
- Altezza tanica prodotti ProCare, compreso tubicino di aspirazione: 390 mm
- Regolabile tramite il comando della lavastoviglie
- Tappo di chiusura flessibile (copre filettatura DIN 50 e 51)
- Larghezza minima apertura tanica 31 mm

Codice EAN: 4002516627944 / Numero di materiale: 12187270 /
Vecchio numero di materiale: 67747540D

Classe appartenenza degli apparecchi	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PLW 8604	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio esterno	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Altezza tanica prodotti ProCare, compreso tubicino di aspirazione in mm	390
Portata in ml/60 sec.	55
Lunghezza del tubicino di aspirazione in mm	352
Lunghezza tubo di dosaggio fino al tubicino di aspirazione in mm	1800
Lunghezza del tubo di dosaggio dalla macchina al modulo di dosaggio in mm	2850
Lunghezza del cavo di alimentazione fino alla macchina in mm	2800
Larghezza minima apertura tanica per prodotti in mm	31
Larghezza massima apertura tanica per prodotti in mm	60
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	1
Conduttore neutro	N
AC/DC	AC
Tensione in V	200-230
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	0,01
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	114
Misura esterna, larghezza netta in mm	115
Misura esterna, profondità netta in mm	139
Misura esterna, altezza lorda in mm	155
Misura esterna, larghezza lorda in mm	485
Misura esterna, profondità lorda in mm	231
Peso netto in kg	1,71
Peso lordo in kg	2,11