

## PDR 516 SL ROP [G IGS]

Essiccatoio a evacuazione aria, lati grigi, gas

design SlimLine, con gestione umidità residua per risultati di asciug. perfetti.



- Facilissima da installare – solo 711 mm di larghezza
- Trasporto facile – Parte inf. libera
- Cicli cortissimi grazie al circuito aria diagonale
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

Codice EAN: 4002516659525 / Numero di materiale: 12262030 /  
Vecchio numero di materiale: 52516004SEE

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	SlimLine
Linea	Professional
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	16,0
Carico massimo con un rapporto di 1:25	12,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	16,0
Rapporto di carico	1:18
Rapporto di carico	300,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Tamburo in acciaio inossidabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	No
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max evaporazione in l/ora	14,50
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,65
Durata programma in min.	27
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con simboli chiari	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento del gas in kW	18,00
Potenza assorbita in kW	0,60
Protezione in A	10
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1800
Misura esterna, larghezza netta in mm	711
Misura esterna, profondità netta in mm	1089
Misura esterna, altezza lorda in mm	1810
Misura esterna, larghezza lorda in mm	800

## PDR 516 SL ROP [G IGS]

Essiccatoio a evacuazione aria, lati grigi, gas

design SlimLine, con gestione umidità residua per risultati di asciug. perfetti.



Codice EAN: 4002516659525 / Numero di materiale: 12262030 /

Vecchio numero di materiale: 52516004SEE

Misura esterna, profondità lorda in mm	1180
Peso netto in kg	149,7
Peso lordo in kg	163
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	1704
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	56 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,70
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Zoccolo sollevato da terra	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•