

## PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Essiccatoio a pompa di calore design SlimLine, con comandi umidità residua, 400 V.



- Volume cesto 200.00 l, capacità di carico 8.0 kg – 11.0 kg
- Consumi energetici inferiori del 60 % rispetto all'essiccatoio a evacuazione\*
- Facilissima da installare – solo 711 mm di larghezza
- Trasporto facile – Parte inf. libera
- Cicli cortissimi grazie al circuito aria diagonale

\* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 60 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.

Codice EAN: 4002516659587 / Numero di materiale: 12262330 / Vecchio numero di materiale: 52511001SEE

Struttura e versione	
Costruzione	SlimLine
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	8,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	11,0
Rapporto di carico	200,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Tamburo in acciaio inossidabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	No
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	4,50
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,22
Durata programma in min.	59
Comandi	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con simboli chiari	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore con CleanStream
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento pompa di calore in kW	6,40
Potenza assorbita in kW	3,00
Protezione in A	16
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1800
Misura esterna, larghezza netta in mm	711
Misura esterna, profondità netta in mm	1075
Misura esterna, altezza lorda in mm	1810

## PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Essiccatoio a pompa di calore design SlimLine, con comandi umidità residua, 400 V.



Codice EAN: 4002516659587 / Numero di materiale: 12262330 /  
Vecchio numero di materiale: 52511001SEE

Misura esterna, larghezza lorda in mm	800
Misura esterna, profondità lorda in mm	1180
Peso netto in kg	192,7
Peso lordo in kg	206
Carico sul pavimento massimo in N	2052
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	55 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	5,00
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
Sistema di filtrazione a due livelli	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Zoccolo sollevato da terra	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	91
Contiene gas fluorurati ad effetto serra	•
Sistema chiuso ermeticamente	•
Liquido refrigerante	R450a
Quantità di liquido refrigerante in kg	1,35
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO <sub>2</sub> e	605
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO <sub>2</sub> e	877
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•