

PLW 8615 [Safety EL]

Macchina lavaggio e disinf. p. trattamento disp. protezione respiratoria
– riscaldamento elettrico, uno sportello, 900 mm di larghezza



- Resa/carico ?? maschere respiratorie e ?? regolatori polmonari
- Carico alternativo: 4 bombole aria compressa o 4 telaio di supporto
- Comandi intuitivi e programmabili
- Sistema di lavaggio efficiente e programmi specifici
- Risultati certi grazie ai sensori braccio irroratore

Codice EAN: 4002516669432 / Numero di materiale: 12278850 /
Vecchio numero di materiale: 62861509I

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio da posizionamento libero, 1 sportello, a ghigliottina in vetro
Riscaldamento	Elettrico
Frontale/Lato posteriore	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Installazione singola o in fila	•
Carico mediante carrello di carico	•
Blocco elettrico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Capacità	
Maschere respiratorie [numero]	24
Bombole aria compressa [numero]	4
Telai di supporto per respiratori ad aria compressa con bombola aria compressa [numero]	2
Telai di supporto per respiratori ad aria compressa [numero]	4
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	400
Pompa di circolazione supplementare per accoppiamento diretto del supporto di carico, Qmax in l/min.	600
Pompa a velocità variabile	•
Volume utile vasca di lavaggio in l	351
Ore di funzionamento testate	15000
Durata in cicli di lavaggio	20000
Comandi	
Tipo di comandi	PST 20
Selezione programma	Display a colori fulltouch
Programmabilità	Programmabile
Posti programma liberi [numero]	170
Protezione interruzione programma	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Indicazione di stato mediante illuminazione camera	•
Lingue display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	18,00
Potenza massima assorbita in kW	20,00
Protezione in A	32-35
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	2
Acqua calda [numero]	1
Acqua demineralizzata [numero]	2
Pressione di flusso necessaria in kPa	200-1000
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	0,71
Valvola di scarico [DN]	50

PLW 8615 [Safety EL]

Macchina lavaggio e disinf. p. trattamento disp. protezione respiratoria
– riscaldamento elettrico, uno sportello, 900 mm di larghezza



Codice EAN: 4002516669432 / Numero di materiale: 12278850 /
Vecchio numero di materiale: 628615091

Pompa di scarico (opzione) •

Allacciamento aria compressa

Allacciamento aria compressa, tecnica [numero]	1
Aria compressa necessaria, tecnica in kPa	600-800

Essiccatore

Riscaldamento essiccatore	Elettrico
Portata aria in m ³ /h	250
Impostazione del tempo in scatti di 1 minuto	1-240
Classe filtro HEPA	H13
Grado di separazione filtro HEPA (DIN EN 1822) in %	99,95
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	8,00

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	1670
Misura esterna, larghezza netta in mm	900
Misura esterna, profondità netta in mm	990
Dimensioni esterne compr. zoccolo/vasca a pavimento e rivestimento del sopralzo, altezza in mm	2495
Misura esterna, altezza lorda in mm	1960
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1000
Misura esterna, profondità lorda in mm	1130
Vasca di lavaggio, altezza in mm	675
Vasca di lavaggio, larghezza in mm	650
Vasca di lavaggio, profondità in mm	800
Altezza di introduzione dal pavimento in mm	850
Peso netto in kg	372
Peso lordo in kg	383
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	8000

Valori delle emissioni

Livello pressione sonora LpA nelle fasi di lavaggio e asciugatura secondo DIN EN ISO 11201	<65 dB(A) re 20 µPa
--	---------------------

Programmi

Attrezzatura di protezione respiratoria	•
Vario FB Speciale	•
Vario FB Speciale Plus	•
Vario FB Chim.	•
Vario FB Chim. Plus	•
Asciugatura FB	•

Dotazione

2 pompe di dosaggio integrate a membrana per prodotti liquidi	•
Pompe di dosaggio supplementari integrabili	4
Condensatore di vapore (opzione)	•
Controllo del volume di dosaggio	•
Tecnologia a sensori del braccio irroratore	•
Monitoraggio della conducibilità	•
Interfaccia per la tracciabilità dei processi	•
Sistema di filtri a più componenti	•
Microfiltro	•
Accoppiamento diretto supporto di carico	•
Asciugatura ad aria calda integrata (opzione)	•
Stampante integrata per tracciabilità processi (opzione)	•

PLW 8615 [Safety EL]

Macchina lavaggio e disinf. p. trattamento disp. protezione respiratoria
 – riscaldamento elettrico, uno sportello, 900 mm di larghezza



Codice EAN: 4002516669432 / Numero di materiale: 12278850 /
 Vecchio numero di materiale: 62861509I

Resistenze all'esterno della vasca di lavaggio	•
Possibilità di impostazione per i prodotti chimici (4 x 5 l o 2 x 5 l + 1 x 10 l)	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4404/316L)	•
Zoccolo con rotelle (opzione)	•
Illuminazione camera multicolore	•
Design modulare del cestello	•
Possibilità di allacciamento	
Interfaccia Ethernet	•
Moduli di dosaggio esterni	•
Interfaccia USB	•
Dosaggio centralizzato	•
Spegnimento carico massimo di punta/Gestione energia	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
Marchio VDE (sicurezza elettrica)	•
EN 61010-2-040	•
Direttiva macchine 2006/42/CE	•