

G 5310 SC Front Active Plus

Lavastoviglie da posizionamento libero

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Design innovativo e massimo comfort – cassetto 3D MultiFlex
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita – da 6.0 l in Automatic Programm
- Risparmio aggiunt. 50% max. di elettricità. Allacc. acqua calda
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto Comfort



Codice EAN: 4002516678496 / Numero di materiale: 12288930 /
Vecchio numero di materiale: 21531018l

Tipologia	
Lavastoviglie da posizionamento libero	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Frontale CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	bianco
Comfort	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	acustico
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,74
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	74
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,40
Durata del programma Eco in minuti	199
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	44
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
Opzioni di lavaggio	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	Comfort

G 5310 SC Front Active Plus

Lavastoviglie da posizionamento libero

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



Codice EAN: 4002516678496 / Numero di materiale: 12288930 /
Vecchio numero di materiale: 21531018l

Numero coperti standard 14

Sicurezza

Waterproof-System •

Sicurezza bimbi •

Dati tecnici

Larghezza nicchia in mm 600

Altezza nicchia in mm 845

Altezza nicchia in mm 880

Profondità nicchia in mm 600

Larghezza elettrodomestico in mm 598

Altezza elettrodomestico in mm 845

Profondità elettrodomestico in mm 600

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm 119,5

Peso netto in kg 54,5

Potenza assorbita in kW 2,00

Tensione in V 230

Protezione in A 10

Numero fasi 1

Frequenza elettrica standard 50

Lunghezza tubo di afflusso idrico in m 1,50

Lunghezza di tubo di scarico idrico in m 1,50

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,70

Accessori in dotazione


1x confezione UltraTabs (20 pz.) •

Voucher 1x confezione UltraTabs (20 pz.) o 9 confezioni a prezzo speciale •

G 5310 SC Front Active Plus

Lavastoviglie da posizionamento libero

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)