

## G 5310 SCU Active Plus

Lavastoviglie da sottopiano

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Risparmio aggiunt. 50% max. di elettricità. Allacc. acqua calda
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita – da 6.0 l in Automatic Programm
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto Comfort
- Massima flessibilità – Cesto superiore regolabile in altezza



Codice EAN: 4002516678533 / Numero di materiale: 12288970 /  
Vecchio numero di materiale: 215310371

<b>Tipologia</b>	
Lavastoviglie da sottopiano	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannello comandi	Acciaio inox CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	bianco
<b>Comfort</b>	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	acustico
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,74
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	74
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,40
Durata del programma Eco in minuti	199
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	44
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
Risparmio energetico extra	•
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Ripiano per tazze FlexCare	1

G 5310 SCU Active Plus  
Lavastoviglie da sottopiano  
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.




Codice EAN: 4002516678533 / Numero di materiale: 12288970 /  
Vecchio numero di materiale: 215310371

Disposizione nel cestello	Comfort
Numero coperti standard	14
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Sicurezza bimbi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	45,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
<b>Accessori in dotazione</b>	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•
Voucher 1x confezione UltraTabs (20 pz.) o 9 confezioni a prezzo speciale	•

## G 5310 SCU Active Plus

Lavastoviglie da sottopiano

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)