

## G 5332 SC Front Selection

Lavastoviglie da posizionamento libero

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Design innovativo e massimo comfort – cassetto 3D MultiFlex
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita – da 6.0 l in Automatic Programm
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto Comfort
- Massima flessibilità grazie al cestino per posate aggiuntivo



Codice EAN: 4002516678250 / Numero di materiale: 12289070 /  
Vecchio numero di materiale: 21533218l

<b>Tipologia</b>	
Lavastoviglie da posizionamento libero	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannello comandi	Frontale CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	bianco
<b>Comfort</b>	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	acustico
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,74
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	74
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,40
Durata del programma Eco in minuti	199
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	44
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
Risparmio energetico extra	•
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Cesto portaposate supplementare	•

## G 5332 SC Front Selection

Lavastoviglie da posizionamento libero

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.




Codice EAN: 4002516678250 / Numero di materiale: 12289070 /  
Vecchio numero di materiale: 21533218I

Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	Comfort
Numero coperti standard	14
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Sicurezza bimbi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	845
Altezza nicchia in mm	880
Profondità nicchia in mm	600
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	845
Profondità elettrodomestico in mm	600
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	119,5
Peso netto in kg	54,5
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
<b>Accessori in dotazione</b>	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•
Voucher 1x confezione UltraTabs (20 pz.) o 9 confezioni a prezzo speciale	•

## G 5332 SC Front Selection

Lavastoviglie da posizionamento libero

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)