


G 5790 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Risparmia fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose
- Comfort e risultati ottimali giorno dopo giorno con i cesti ExtraComfort




Codice EAN: 4002516678786 / Numero di materiale: 12289200 /
Vecchio numero di materiale: 215790621

Tipologia	
Lavastoviglie a scomparsa totale	•
Lavastoviglie da 45 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inox CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	7,9
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,55
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	55
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma Eco in minuti	210
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	44
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
QuickPowerWash	•
Silence 40 dB(A)	•
Pulizia macchina	•
Opzioni di lavaggio	
Breve	•
IntenseZone	•
Express	•

G 5790 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.




Codice EAN: 4002516678786 / Numero di materiale: 12289200 /
Vecchio numero di materiale: 215790621


Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto MultiFlex da 45
Disposizione nel cestello	ExtraComfort 45 cm
Numero coperti standard	9
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	450
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	448
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	550
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	40,8
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min .- max. peso pannello frontale in kg	2,0
Min .- max. peso pannello frontale in kg	8,0
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Accessori in dotazione	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•
Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale	•

G 5790 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)