

## ProCare Tex 10 W - 20 l

Detersivo lana, concentrato liquido, leggermente acido, 20 l per il lavaggio a macchina della lana.



- Da utilizzare nelle lavatrici Miele Professional
- Previene l'infeltrimento della lana
- Impedisce trasferimenti di colore
- Impedisce l'ingrigimento

Codice EAN: 4002516732440 / Numero di materiale: 12338960 / Vecchio numero di materiale: 59706301V1

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavatrici	•
<b>Efficacia di lavaggio</b>	
Potere dissolvente sporco	Ottimo
<b>Dosaggio</b>	
Dosaggio manuale	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
<b>Raccomandazione di dosaggio</b>	
Valore pH a 20 °C	5,0
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	40
<b>Uso</b>	
Lavanderie a gettoni	•
Settore alberghiero, ristorazione	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Detersivo specifico per lana
Alcalinità	Acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Fragranze, Tensioattivi
Biodegradabile	•
Particolarmente efficace a basse temperature	•
Elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto	•
Densità (a 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,03
Senza microplastica	•
Semplice uso	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misure esterne, profondità lorda in mm	288,00
<b>Indicazioni di conservazione</b>	
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo	•
Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore	•
Durata minima in mesi	24
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	385
Misura esterna, larghezza netta in mm	258
Misura esterna, profondità netta in mm	294
Capacità in ml	20000
<b>Conformità, marcature e certificazioni</b>	
Conforme a GHS/CLP	•