

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Colonna bucato Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico per lavare/asciugare in poco spazio, con pompa di scarico, per applic. Marine.



Codice EAN: 4002516703082 / Numero di materiale: 12341250 / Vecchio numero di materiale: 51909513SOM

Struttura e versione	
Struttura	Carica frontale, colonna
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Quantità di carico lavatrice in kg	9,0
Quantità di carico essiccatoio in kg	9,0
Rapporto di carico lavatrice	1:9
Rapporto di carico essiccatoio	1:20
Volume cestello lavatrice in l	80
Volume cestello essiccatoio in l	180
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello lavatrice [Ø] in mm	370
Apertura sportello essiccatoio [Ø] in mm	440
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incemperatura sportello	Lavaggio dx/Asciugatura sx
Chiusura automatica dello sportello	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per l'offshore	•
Per il settore Marine	•
Dati prestazioni	
Consumo energetico specifico lavatrice in kWh/kg	0,03
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	47
Umidità residua nel risciacquo con acqua calda in %	44
Velocità di centrifugazione lavatrice in giri/min.	1300
Fattore g lavatrice	518
Comandi	
Tipo di comandi lavatrice	M Touch Pro Plus
Tipo di comandi essiccatoio	M Touch Pro
Programmabilità lavatrice	Frei Programmierbar
Programmabilità essiccatoio	Programmierbar
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h lavatrice	Frei wählbar
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h essiccatoio	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programmi base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per lavanderie a gettoni	•
Programmi per condomini e pensionati	•
Programmi per lavanderie e lavasecco	•
Programmi per lavanderie e stirerie	•
Programmi per aziende artigiane	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per campeggi	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Colonna bucato Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico per lavare/asciugare in poco spazio, con pompa di scarico, per applic. Marine.



Codice EAN: 4002516703082 / Numero di materiale: 12341250 /
Vecchio numero di materiale: 51909513SOM

Programmi per associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, centri benessere e centri fitness	•
Programmi per uso domestico privato	•
Programmi per ambulatori medici e odontoiatrici	•
Dosaggio lavatrice	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max. per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore di rilevamento del vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Riscaldamento lavatrice	Elettrico
Riscaldamento essiccatoio	Elettrico
Allacciamento elettrico lavatrice	3 AC 480/440/400 V 60 Hz
Potenza di riscaldamento lavatrice in kW	7,20
Potenza massima assorbita lavatrice in kW	7,45
Allacciamento elettrico essiccatoio	3 AC 480/440/400 V 50/60 Hz
Potenza di riscaldamento essiccatoio in kW	6,14
Possibili varianti di tensione	
Allacciamento elettrico lavatrice	3 AC 480/440/400 V 60 Hz
Potenza di riscaldamento lavatrice in kW	7,20
Potenza massima assorbita lavatrice in kW	7,45
Protezione lavatrice in A	16,0
Allacciamento elettrico essiccatoio	3 AC 480/440/400 V 50/60 Hz
Protezione essiccatoio in A	10,0
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua non potabile (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo da 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1940
Misura esterna, larghezza netta in mm	692
Misura esterna, profondità netta in mm	761
Peso netto in kg	208,0
Peso lordo in kg	232,0
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	3235
Peso netto in kg	139,00
Valori delle emissioni	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	63 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente lavatrice in Mj/h	3,00
Cessione di calore nell'ambiente essiccatoio in Mj/h	1,62
Dotazione	
Risciacquo disinfettante lavatrice	•
Controllo temperatura lavatrice	•
Flussometro lavatrice	•
Resistenza speciale lavatrice	•
Inversione intelligente della rotazione cestello essiccatoio	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Colonna bucato Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico per lavare/asciugare in poco spazio, con pompa di scarico, per applic. Marine.



Codice EAN: 4002516703082 / Numero di materiale: 12341250 /
Vecchio numero di materiale: 51909513SOM

Guida assiale dell'aria essiccatoio	•
Filtro di grande superficie essiccatoio	•
PerfectDry essiccatoio	•
Centine Softlift essiccatoio	•
Funzione Delicato essiccatoio	•
Cesto accessorio essiccatoio (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Gettoniera (opzionale)	•
Interfaccia ottica per accesso assistenza tecnica	•
Spegnimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzione)	•
Lavatrice LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
Capacità	
Maschere respiratorie [numero]	13
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Panni di pulizia, 22 g [numero]	204
Mop, cotone, 40 cm [numero]	42
Mop, cotone, 50 cm [numero]	33
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	47
Coperte estive per cavalli [numero]	2
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE	•