

APDR 025

Box di comunicazione compreso kit di montaggio
per la connessione a sistemi esterni dell'essiccatoio SlimLine Benchmark.



- Allacciamento di sistemi carico di punta, a evac. e gettoniera
- Comodo collegamento Plug & Play all'essiccatoio
- Compatibilità dei modelli precedenti con i sistemi Miele attuali

Codice EAN: 4002516735120 / Numero di materiale: 12347580 /
Vecchio numero di materiale: 59520025EU

Classe appartenenza prodotto	
Essiccatoi	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PDR 511	•
PDR 516	•
Categoria di prodotto	
Ventola aggiuntiva	•
Spegnimento carico massimo di punta	•
Accessori gettoniera	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	~200-240V 50/60HZ
Materiale	Plastica, Lamiera zincata in acciaio
Colore	Bianco
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	243
Misura esterna, larghezza netta in mm	321
Misura esterna, profondità netta in mm	131
Misura esterna, altezza lorda in mm	145
Misura esterna, larghezza lorda in mm	292
Misura esterna, profondità lorda in mm	595
Peso netto [kg]	3,41
Peso lordo in kg	3,84