

H 7840 BPX 125 Gala Ed
Forno compatto senza maniglia
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

A++

Codice EAN: 4002516751663 / Numero di materiale: 12347860 /
Vecchio numero di materiale: 22784085SER

Promozione anniversario	
125 Gala Edition	•
Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
Struttura	
Colore apparecchio	Nero ossidiana opaco
Struttura e design	
Forno da incasso	•
ArtLine	•
Senza maniglia	•
Vantaggi	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	senza cavo
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore con Cottura intensa	•
Cottura con vapore con Arrostire	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Usi speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•


H 7840 BPX 125 Gala Ed
Forno compatto senza maniglia
design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.




Codice EAN: 4002516751663 / Numero di materiale: 12347860 /
Vecchio numero di materiale: 22784085SER

MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	49
Numero ripiani	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	3
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30–300


H 7840 BPX 125 Gala Ed
 Forno compatto senza maniglia
 design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings