

H 7860 BPX 125 Gala Ed  
Forno senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

A<sup>+</sup>

Codice EAN: 4002516751670 / Numero di materiale: 12347880 /  
Vecchio numero di materiale: 22786085SER

<b>Promozione anniversario</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli anniversario 125	•
<b>Struttura</b>	
Colore apparecchio	Nero ossidiana opaco
<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso	•
ArtLine	•
Senza maniglia	•
<b>Vantaggi</b>	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	senza cavo
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
<b>Modalità</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore con Cottura intensa	•
Cottura con vapore con Arrostire	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Usi speciali	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•

H 7860 BPX 125 Gala Ed  
Forno senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Codice EAN: 4002516751670 / Numero di materiale: 12347880 /  
Vecchio numero di materiale: 22786085SER

MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ - D)	A+
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



Codice EAN: 4002516751670 / Numero di materiale: 12347880 /

Vecchio numero di materiale: 22786085SER

Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	568
Peso in kg	47,0
Assorbimento complessivo in kW	3,70
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Assistenza tecnica

#### Accessori in dotazione


Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostire PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio)	1
Sonda termometrica senza cavo	1
Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2

#### Lingue del display disponibili


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7860 BPX 125 Gala Ed  
 Forno senza maniglia  
 design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing