

## CVA 7440 125 Gala Ed

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Posizionamento perfetto: grazie al CupSensors brevettato
- Macinato sempre fresco – AromaticSystemFresh
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

Codice EAN: 4002516722113 / Numero di materiale: 12388840 /

Vecchio numero di materiale: 297440211

<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli anniversario 125	•
<b>Struttura e design</b>	
Colore dell'apparecchio	Nero ossidiana opaco - Matt Black
<b>Promozione anniversario</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Lingue del display disponibili</b>	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?][?][?][?][?][?][?]
<b>Struttura e design</b>	
Macchina da caffè automatica da incasso con sistema caffè in grani	•
VitroLine	•
ArtLine	•
<b>Vantaggi</b>	
AromaticSystemFresh	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	10
Macinacaffè che rispetta l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Dosaggio miscela programmabile	•
Quantità di acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
PerformanceMode	•
Recipiente per il latte EasyClick	•
ComfortDoor	•
Maniglia nascosta	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



Codice EAN: 4002516722113 / Numero di materiale: 12388840 /  
Vecchio numero di materiale: 297440211

BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
MultiLingua	•
Numero miscele caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	2
Capacità contenitore caffè in grani in g	300
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	600
Contenitore caffè in grani estraibile	•
Capacità serbatoio dell'acqua in l	2,7
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	17
Capacità vaschetta raccogli gocce in l	1,6
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•
Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Bevande</b>	
Quantità erogata selezionabile in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Caffè con latte semplice	•
Caffè con latte doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.

Codice EAN: 4002516722113 / Numero di materiale: 12388840 /

Vecchio numero di materiale: 297440211

Caffè Americano semplice	•
Caffè Americano doppio	•
Long black semplice	•
Long black doppio	•
Acqua calda semplice	•
Acqua calda doppia	•
Acqua calda semplice	•
Acqua molto calda doppia	•
Tè nero semplice	•
Tè nero doppio	•
Tè alle erbe semplice	•
Tè alle erbe doppio	•
Tè alla frutta semplice	•
Tè alla frutta doppio	•
Tè verde semplice	•
Tè verde doppio	•
Tè bianco semplice	•
Tè bianco doppio	•
Tè giapponese semplice	•
Tè giapponese doppio	•
Latte Chai semplice	•
Latte Chai doppio	•
Caffettiera	•
Teiera	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,3
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
<b>Sicurezza</b>	
Blocco accensione	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza vano d'incasso in mm	560
Larghezza vano d'incasso in mm	568

CVA 7440 125 Gala Ed

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.




Codice EAN: 4002516722113 / Numero di materiale: 12388840 /  
Vecchio numero di materiale: 297440211

Altezza vano d'incasso in mm	450
Altezza vano d'incasso in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	500
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	16,5
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	4,0
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	455
Profondità elettrodomestico in mm	475
Profondità a sportello aperto in cm	108,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,0
<b>Accessori in dotazione</b>	
Contenitore latte in vetro	•
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Detergente per tubi del latte	•


CVA 7440 125 Gala Ed

Macchina per il caffè da incasso


Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)