

KMDA 7473 FR-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Installazione flessibile – Plug&Play o ricircolo aria guidato
- Molto spazio – 4 ampie zone di cottura incl. 2 aree Flex
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus

Codice EAN: 4002516739890 / Numero di materiale: 12409290 /
Vecchio numero di materiale: 26747309I

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	Sì
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Aria di ricircolo
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice perimetrale in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
Colore griglia di copertura	Acciaio inossidabile
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	Ø 110-210
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura Flex
Diametro in mm	210x420
Booster in W	3700
Potenza max. in W	3000
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	210x420
Booster in W	3700
Potenza max. in W	3000
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect Plus
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Tenere in caldo	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•

KMDA 7473 FR-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo





Codice EAN: 4002516739890 / Numero di materiale: 12409290 /
Vecchio numero di materiale: 26747309I

Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Protezione per la pulizia	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Pacchetto ECO	•
Motore Silence	•
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	1
Aria di ricircolo	
Portata aria livello min. (m ³ /h) secondo EN 61591	145
Portata aria livello max. (m ³ /h) secondo EN 61591	465
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Assorbimento complessivo in kW	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,6
Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	Si
Filtro a carboni attivi per aria di ricircolo	•
Adattatore Plug&Play	•


KMDA 7473 FR-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo


	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

KMDA 7473 FR-U Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a ricircolo




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 3 Basis - drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing