

WCB110 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Per 1–8 kg di biancheria con la nota qualità Miele a un prezzo accattivante.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- Esclusiva gamma CapDosing per diverse macchie e tessuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.
- Aggiungi o preleva dei capi durante il ciclo di lavaggio con AddLoad



Codice EAN: 4002516752875 / Numero di materiale: 12417970 /
Vecchio numero di materiale: 11CB11011

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello ghiaccio polare
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	EasyControl giallo
Efficacia di pulizia	
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	47
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	47
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	72
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C"	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•

WCB110 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Per 1-8 kg di biancheria con la nota qualità Miele a un prezzo accattivante.



Codice EAN: 4002516752875 / Numero di materiale: 12417970 /

Vecchio numero di materiale: 11CB11011

Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Sicurezza	
Sistema antiaggimento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	80
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2

WCB110 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Per 1-8 kg di biancheria con la nota qualità Miele a un prezzo accattivante.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm