

APLW 882

Kit per successiva installazione

contatti a potenziale zero p. comando di ricevitori segnali esterni per PLW8636.



- 10 contatti puliti (4 ingressi e 6 uscite)
- P.es. per pompe esterne, valvole, ventole e sistemi a circuito chiuso
- Montaggio da parte dell'assistenza tecnica

Codice EAN: 4002516744597 / Numero di materiale: 12426880 /  
Vecchio numero di materiale: 69688200D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine per il lavaggio di componenti industriali	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Kit di modifica	•
Modulo allacciamento con contatti a potenziale zero	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza lorda in mm	74
Misura esterna, larghezza lorda in mm	327
Misura esterna, profondità lorda in mm	463
Peso netto in kg	0,96
Peso lordo in kg	1,33