

WCI880 WPS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1600 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®**
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti***

* Durante la fase di sviluppo della serie di apparecchi W1 / W2, Miele ha testato i modelli e i componenti principali su 5000 carichi di prova (= 5 carichi di lavaggio a settimana per 50 settimane all'anno) in diversi programmi. More: miele.com/20years

** Brevetto: EP 2 784 205

*** Si applica a tutte le lavatrici Miele che consentono di realizzare i parametri di processo e di macchina indicati nel sommario del rapporto di prova WL 1110/18.



Codice EAN: 4002516759768 / Numero di materiale: 12437410 /

Vecchio numero di materiale: 11C18803A

General information	
Identificativo del modello	WCI880 WPS 125 Gala Edition
Numero di materiale del produttore	12437410
EAN number	4002516759768
Classe marketing	Platinum
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Incornieratura sportello	destra
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per incasso sottopiano	•
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1600
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	diritto
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A

WCI880 WPS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1600 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



Codice EAN: 4002516759768 / Numero di materiale: 12437410 /

Vecchio numero di materiale: 11C18803A

Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza di centrifugazione (A–G)	A
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A–D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	68
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	199
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80
EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Trapunte & Piumini	•
Cuscini	•
Piumoni	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Finish vapore	•
Pulizia macchina	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•

WCI880 WPS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1600 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



Codice EAN: 4002516759768 / Numero di materiale: 12437410 /

Vecchio numero di materiale: 11C18803A

Risciacquo supplementare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•

Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•

Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 636
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello in mm	600
Peso in kg	95
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	2,10-2,40
Lunghezza tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2


Accessori in dotazione	
3 Caps di detersivo speciale monouso	•
1 flacone UltraPhase1 e 1 flacone UltraPhase2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•

Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar


WCI880 WPS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:


A | 9 kg | 1600 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm