

TCL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare distende e rinfresca, così risparmi tempo nella fase di stiratura
- SilenceDrum#\* riduce i rumori per un'asciugatura sensibilmente più silenziosa
- Risparmia tempo per smistare; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C\*\*
- EcoSpeed riduce efficacemente il tempo di asciugatura di 20 minuti\*\*\*
- Comando app completo della tua asciugatrice con Miele@home\*\*\*\*

\* Brevetto: EP 4 163 433

\*\* Non adatto a lana o seta.

\*\*\* Rispetto alle asciugatrici Miele senza EcoSpeed con la stessa quantità di carico e un'efficienza energetica simile. Testato nel programma "Cotone" a pieno carico.

\*\*\*\* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. È richiesta l'accettazione delle Condizioni generali di vendita e dell'Informativa sulla protezione dei dati per i prodotti e i servizi digitali Miele nell'app Miele. Miele si riserva il diritto di modificare o interrompere le offerte digitali in qualsiasi momento.



Codice EAN: 4002516769026 / Numero di materiale: 12437940 /

Vecchio numero di materiale: 12CL6802A

## Struttura

Posizionabile a colonna	•
Incornieratura sportello	sinistra
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incasso sottopiano	•

## Tipologia

Marca prodotto	T1 Chrome Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•

## Design

Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	diritto
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga

## Risultato di asciugatura

Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos <sup>2</sup>	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
HygieneDry	•
Igiene testata contro i virus	•

## Trattamento delicato biancheria

SilenceDrum	•
Carico in kg	9

## Comfort d'uso

Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Isolamento acustico per una bassa rumorosità	•
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•

## Efficienza e sostenibilità

Rumorosità nel programma Cotone a pieno carico in db(A) re1pW	64
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
EcoSpeed	•

TCL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Codice EAN: 4002516769026 / Numero di materiale: 12437940 /

Vecchio numero di materiale: 12CL6802A

## Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Classe di efficienza di condensazione (A–D)	A
Efficienza di condensazione in %	94
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	101
Emissioni di rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re 1 pW	62
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min	184

## Programmi di asciugatura

Automatic plus	•
Cotone	•
ECO	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento seta	•
Trattamento lana	•
Express	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Cuscini medi	•
Aria fredda	•
Aria calda	•
Speciale cesto	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura)	•
Lenzuola	•

## Opzioni asciugatura

Fase anti piega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•

## Qualità

Centine soft	•
--------------	---

## Sicurezza

Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•

## Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 636
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054

TCL680WP EcoSpeed&Steam&9kg  
Asciugatrici T1 a pompa di calore:  
9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Codice EAN: 4002516769026 / Numero di materiale: 12437940 /  
Vecchio numero di materiale: 12CL6802A

Peso in kg	56
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO <sub>2</sub> e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in CO <sub>2</sub> e	0,42
Sostituire luci	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione	
1 profumatore in omaggio	•
Buono per il secondo profumatore	•

Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	🇧🇪, 🇩🇪, 🇩🇪, 🇩🇪, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικό, italiano, 🇮🇹, 🇮🇹, 🇮🇹, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar