

PFD 409 [WB Offshore]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero con cesti, per il settore Offshore come ad esempio le piattaforme petrolifere.



- Max. resa di lavaggio*: 152 piatti/h o 8cesti/h
- Risultati eccellenti con il sistema di lavaggio ad acqua pulita
- Allacciamento elettrico speciale per condizioni particolari
- Risultati particolarmente igienici – temp. risciacquo finale 93 °C
- Max. comfort d'uso con display a colori Full-Touch M Touch Flex

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002516745655 / Numero di materiale: 12441940 /
Vecchio numero di materiale: 61040932SOM

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da posizionamento libero, a carica frontale
Linea	MasterLine
Modello	Offshore
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Parete posteriore	Zincato
Utilizzo	
Adatto per offshore e settore navale	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	390
Durata minima del programma in min.	14
Temperatura max risciacquo finale in °C	93
Prestazioni di lavaggio piatti/h	152
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	8
Possibilità di lavare i cestelli in plastica su 2 livelli	•
Durata in cicli di lavaggio	28000
Miele MOVE	
Connessione in rete con Miele MOVE	•
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi di lavaggio [numero]	7
Tempo di mantenimento della temperatura regolabile	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Comandi neutri	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3 AC 220V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	6,10
Potenza assorbita in kW	6,50
Protezione in A	20
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	2 AC 220V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	2,30
Potenza assorbita in kW	2,70
Protezione in A	16

PFD 409 [WB Offshore]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero

con cesti, per il settore Offshore come ad esempio le piattaforme petrolifere.



Codice EAN: 4002516745655 / Numero di materiale: 12441940 /

Vecchio numero di materiale: 61040932SOM

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	10,70
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Consumo idrico per risciacquo in l	17,50
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	150
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	820
Dimensioni esterne con coperchio, altezza in mm	835
Regolazione massima in altezza in mm	60,00
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	598
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	520
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	530
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	474
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	505
Altezza inserimento dal pavimento in mm	216
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	78
Peso lordo in kg	81

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	45 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	57,0
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	1,44

Programmi

Universale	•
Breve	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Posate	•
Plastiche	•
Intenso	•
Rigenerazione	•
Scarico	•

Struttura del cestello

2 x inserto E 816	•
2 x inserto E 165	•
1 cesto superiore APFD 215	•

PFD 409 [WB Offshore]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero con cesti, per il settore Offshore come ad esempio le piattaforme petrolifere.



Codice EAN: 4002516745655 / Numero di materiale: 12441940 /
Vecchio numero di materiale: 61040932SOM

1 cesto inferiore APFD 220 per inserti	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210	•

Dotazione

Asciugatura	Asciugatura ottimizzata AutoOpen
AutoClose	•
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Parete posteriore in acciaio inossidabile con classe di protezione contro spruzzi d'acqua IPX5 (opzi	•
Blocco sportello, protezione con codice	•
Perfect GlassCare	•
Sistema filtrante altamente efficace con controllo dell'inserto del filtro	•
Condensatore vapore-nebulizzatore	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Interfaccia ottica	•
Ampia gamma di accessori (optional)	•

Possibilità di allacciamento

Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
Modulo di dosaggio esterno per brillantante	•
WLAN	•

Norme, marcature, certificazioni

CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
EMV	•
Protezione radio	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX1	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•