

G 7180 SCVi AutoDos  
Lavastoviglie a scomparsa totale  
con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Più informazioni e connessione in rete degli elettrodomestici con Miele@home
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggere – ComfortClose



Codice EAN: 4002516748250 / Numero di materiale: 12445320 /  
Vecchio numero di materiale: 21718062l

<b>Tipologia</b>	
Lavastoviglie a scomparsa totale	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannello comandi	Acciaio inox.
Versione pannello	Schermo totalmente integrato
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
<b>Comfort</b>	
Connessione a Miele@home	•
Dosaggio automatico con PowerDisk	•
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	ottico e acustico
Scelta della lingua a display	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	B
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,64
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	64
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,40
Durata del programma Eco in minuti	199
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicato	•

G 7180 SCVi AutoDos  
Lavastoviglie a scomparsa totale  
con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Codice EAN: 4002516748250 / Numero di materiale: 12445320 /  
Vecchio numero di materiale: 217180621

QuickPowerWash	•
Silence 39 dB(A)	•
Pulizia macchina	•
Risciacquare il sale	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	550
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	47,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min .- max. peso pannello frontale in kg	4,0
Min .- max. peso pannello frontale in kg	11,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	7,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	14,0
<b>Lingue del display disponibili</b>	

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

deutsch, english,  
español, français, italiano,  
nederlands, português,  
türkçe

G 7180 SCVi AutoDos

Lavastoviglie a scomparsa totale

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.




Codice EAN: 4002516748250 / Numero di materiale: 12445320 /  
Vecchio numero di materiale: 217180621

Accessori in dotazione	
1x PowerDisk	•
Voucher per 6x PowerDisk	•

## G 7180 SCVi AutoDos

Lavastoviglie a scomparsa totale

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)