

## G 7210 SCU

Lavastoviglie da sottopiano  
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



- Risparmia fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose
- Comfort e risultati ottimali giorno dopo giorno con i cestri ExtraComfort



Codice EAN: 4002516748304 / Numero di materiale: 12445370 /  
Vecchio numero di materiale: 217210371

<b>Tipologia</b>	
Lavastoviglie da sottopiano	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannello comandi	Acciaio inox CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
<b>Comfort</b>	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Scelta della lingua a display	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma Eco in minuti	230
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicato	•
QuickPowerWash	•
Silence 39 dB(A)	•

## G 7210 SCU

Lavastoviglie da sottopiano  
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



Codice EAN: 4002516748304 / Numero di materiale: 12445370 /  
Vecchio numero di materiale: 217210371

Pulizia macchina	•
Risciacquare il sale	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Sicurezza bimbi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	48,5
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
<b>Lingue del display disponibili</b>	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Accessori in dotazione</b>	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•
Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale	•