

G 7210 SCi

Lavastoviglie integrata
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Comfort e risultati ottimali giorno dopo giorno con i cestri ExtraComfort



Codice EAN: 4002516748410 / Numero di materiale: 12445380 /
Vecchio numero di materiale: 217210571

Tipologia	
Lavastoviglie integrata	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inox CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Scelta della lingua a display	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma Eco in minuti	230
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicato	•
QuickPowerWash	•
Silence 39 dB(A)	•

G 7210 SCi

Lavastoviglie integrata
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



Codice EAN: 4002516748410 / Numero di materiale: 12445380 /
Vecchio numero di materiale: 217210571

Pulizia macchina	•
Risciacquare il sale	•
Opzioni di lavaggio	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Sicurezza bimbi	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	48,2
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min .- max. peso pannello frontale in kg	3,0
Min .- max. peso pannello frontale in kg	10,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	8,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	18,0
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Accessori in dotazione	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•
Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale	•

G 7210 SCi
Lavastoviglie integrata
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.