

G 7265 SCVi XXL

Lavastoviglie totalmente integrata XXL
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Risparmia fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Comfort e risultati ottimali giorno dopo giorno con i cesti ExtraComfort



Codice EAN: 4002516748434 / Numero di materiale: 12445400 /
Vecchio numero di materiale: 21726562l

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tipologia | |
| Lavastoviglie a scomparsa totale | • |
| Lavastoviglie da 60 cm | • |
| Lavastoviglie XXL | • |
| Design | |
| Colore pannello comandi | Acciaio inox. |
| Versione pannello | Schermo totalmente integrato |
| Comandi | Tasto selezione programmi |
| Display | Display a 1 riga con testi in chiaro |
| Colore display | bianco |
| MultiLingua | • |
| Comfort | |
| Indicazione durata residua | • |
| Posticipo avvio max. 24 h | • |
| Controllo di funzionamento | ottico e acustico |
| Scelta della lingua a display | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A–G) | A |
| Consumo idrico nel programma Automatic in l da | 6,0 |
| Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) | 8,4 |
| Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh | 0,54 |
| Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) | 54 |
| Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh | 0,29 |
| Durata del programma Eco in minuti | 230 |
| Classe di rumorosità | B |
| Rumorosità in dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| Tecnologia EcoPower | • |
| Igiene testata | • |
| ThermoSpar® | • |
| Mezzo carico | • |
| Qualità del risultato | |
| Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita | • |
| Asciugatura AutoOpen | • |
| SensorDry | • |
| Asciugatura Turbothermic a circolazione aria | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmi di lavaggio | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Intenso 75°C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Delicato | • |
| QuickPowerWash | • |

G 7265 SCVi XXL

Lavastoviglie totalmente integrata XXL
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



Codice EAN: 4002516748434 / Numero di materiale: 12445400 /
Vecchio numero di materiale: 217265621


| | |
|--|---|
| Silence 39 dB(A) | • |
| Pulizia macchina | • |
| Risciacquare il sale | • |
| Opzioni di lavaggio | |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Pulito extra | • |
| Asciugatura extra | • |
| Struttura del cestello | |
| Sistemazione posate | Cassetto 3D MultiFlex |
| Supporto per bicchieri FlexCare | 2 |
| Ripiano per tazze FlexCare | 1 |
| Disposizione nel cestello | ExtraComfort |
| Numero coperti standard | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL-Assist | • |
| Sicurezza | |
| Waterproof-System | • |
| Spia controllo filtro | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza nicchia in mm | 600 |
| Altezza nicchia in mm | 845 |
| Altezza nicchia in mm | 910 |
| Profondità nicchia in mm | 550 |
| Larghezza elettrodomestico in mm | 598 |
| Altezza elettrodomestico in mm | 845 |
| Profondità elettrodomestico in mm | 550 |
| Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm | 120,5 |
| Peso netto in kg | 49,0 |
| Potenza assorbita in kW | 2,00 |
| Tensione in V | 230 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero fasi | 1 |
| Frequenza elettrica standard | 50 |
| Lunghezza tubo di afflusso idrico in m | 1,50 |
| Lunghezza di tubo di scarico idrico in m | 1,50 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 1,70 |
| Min .- max. peso pannello frontale in kg | 4,0 |
| Min .- max. peso pannello frontale in kg | 10,0 |
| [tramite assistenza tecnica commutabile a] | 7,0 |
| [tramite assistenza tecnica commutabile a] | 14,0 |
| Lingue del display disponibili | |
| Lingue disponibili a display mediante Multilingua | deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe |
| Accessori in dotazione | |
| 1x confezione UltraTabs (20 pz.) | • |
| Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale | • |

G 7265 SCVi XXL

Lavastoviglie totalmente integrata XXL
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.

G 7265 SCVi XXL

Lavastoviglie totalmente integrata XXL
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)