

G 7600 SCU AutoDos
Lavastoviglie da sottopiano
con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Più informazioni e connessione in rete degli elettrodomestici con Miele@home
- Rumorosità estremamente bassa di soli 42 dB(a) dB (A)
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Comfort e risultati ottimali giorno dopo giorno con i cestri ExtraComfort



Codice EAN: 4002516748465 / Numero di materiale: 12445440 /
Vecchio numero di materiale: 217600371

Tipologia	
Lavastoviglie da sottopiano	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inox CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Connessione a Miele@home	•
Dosaggio automatico con PowerDisk	•
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Scelta della lingua a display	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma Eco in minuti	230
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	42
FlexiTimer con EcoStart	•
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•

G 7600 SCU AutoDos
 Lavastoviglie da sottopiano
 con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Codice EAN: 4002516748465 / Numero di materiale: 12445440 /
 Vecchio numero di materiale: 217600371

Delicato	•
QuickPowerWash	•
Igiene	•
SolarSave	•
Silence 37 dB(A)	•
Pulizia macchina	•
Risciacquare il sale	•
Opzioni di lavaggio	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Sicurezza bimbi	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	49,5
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe


G 7600 SCU AutoDos
Lavastoviglie da sottopiano
con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Codice EAN: 4002516748465 / Numero di materiale: 12445440 /
Vecchio numero di materiale: 217600371

Accessori in dotazione	
1x PowerDisk	•
Voucher per 6x PowerDisk	•

G 7600 SCU AutoDos
Lavastoviglie da sottopiano
con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)