

WEB395 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -20 %, SteamCare e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiare ancora più energia con A -20 %\*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità\*\*

\* 20 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A

\*\* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516761464 / Numero di materiale: 12454520 /  
Vecchio numero di materiale: 11EB39511

<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli anniversario 125	•
<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	20%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	38
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,60
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•

WEB395 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -20 %, SteamCare e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



Codice EAN: 4002516761464 / Numero di materiale: 12454520 /  
Vecchio numero di materiale: 11EB39511

Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
<b>Opzioni lavaggio</b>	
Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Vapore Stiro facile	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema antiaggancio	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	80
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2


WEB395 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -20 %, SteamCare e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm