

WEB685 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -10 %, SteamCare e TwinDos per un'eccellente cura della biancheria.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiare ancora più energia con A -10 %*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità**

* 10 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A

** Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516761471 / Numero di materiale: 12454530 /
Vecchio numero di materiale: 11EB68511

Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	diritto
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
Efficacia di pulizia	
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	10%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	43
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,60
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•

WEB685 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -10 %, SteamCare e TwinDos per un'eccellente cura della biancheria.



Codice EAN: 4002516761471 / Numero di materiale: 12454530 /

Vecchio numero di materiale: 11EB68511

Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
Cotone	•
Cotone con prelavaggio	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
Breve	•
Vapore Stiro facile	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Accessori in dotazione	
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•

WEB685 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -10 %, SteamCare e TwinDos per un'eccellente cura della biancheria.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm