

WWB680 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -10 %, SteamCare e TwinDos per un'eccellente cura della biancheria.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiare ancora più energia con A -10 %*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità**

* 10 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A

** Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516761495 / Numero di materiale: 12454560 /
Vecchio numero di materiale: 11WB68011

Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello ghiaccio polare
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor giallo, 7 seg.
Efficacia di pulizia	
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	10%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	43
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,60

WWB680 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -10 %, SteamCare e TwinDos per un'eccellente cura della biancheria.



Codice EAN: 4002516761495 / Numero di materiale: 12454560 /

Vecchio numero di materiale: 11WB6801I

Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C"	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
Cotone	•
Cotone con prelavaggio	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
Breve	•
Vapore Stiro facile	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	80
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Accessori in dotazione	
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•

WWB680 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -10 %, SteamCare e TwinDos per un'eccellente cura della biancheria.



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm