

WCI880 WCS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con SteamCare, TwinDos e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti



Codice EAN: 4002516754978 / Numero di materiale: 12454600 /  
Vecchio numero di materiale: 11CI88011

<b>Promozione anniversario</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli anniversario 125	•
<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1600
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	diritto
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	A
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A

WCI880 WCS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con SteamCare, TwinDos e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



Codice EAN: 4002516754978 / Numero di materiale: 12454600 /

Vecchio numero di materiale: 11CI88011

Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW 68

Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale 199

Potenza assorbita in modo spento in W 0,40

Potenza assorbita in modo standby in rete in W 0,80

EcoFeedback •

Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C" •

Automatismo quantità •

Flussometro •

Regolazione della schiuma •

Motore Inverter con tecnologia ProfiEco •

#### Programmi di lavaggio

QuickPowerWash •

Automatic plus •

Cotone •

Lava/Indossa •

Delicati •

Camicie •

Seta (a mano) •

Lana (a mano) •

Express 20' •

Capi scuri/Jeans •

Capi Outdoor •

Impermeabilizzare •

Capi sport •

Trapunte & Piumini •

Cuscini •

Piumoni •

Tende •

Igiene cotone •

Rinfrescare/Rinfrescare a vapore •

Finish vapore •

Pulizia macchina •

Biancheria nuova •

Solo risciacquo/Inamidare •

Scarico/Centrifuga •

ECO 40-60 •

#### Opzioni lavaggio

SingleWash •

Breve •

Ammollo •

Prelavaggio •

+Acqua •

Risciacquo supplementare •

Vapore Stiro facile •

Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore •

Segnale acustico •

AllergoWash •

#### Qualità

Contrappesi in ghisa grigia •

WCI880 WCS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con SteamCare, TwinDos e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



Codice EAN: 4002516754978 / Numero di materiale: 12454600 /  
Vecchio numero di materiale: 11CI88011

#### Sicurezza

Sistema antiaggancio	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•

#### Dati tecnici

Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50

#### Accessori in dotazione

3 capsule	•
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•

#### Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά

WCI880 WCS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:


con SteamCare, TwinDos e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm