

WEI885 WCS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con SteamCare, TwinDos e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti



Codice EAN: 4002516767480 / Numero di materiale: 12454610 /
Vecchio numero di materiale: 11E18855I

Promozione anniversario	
125 Gala Edition	•
Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1600
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	dritto
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	A

WEI885 WCS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con SteamCare, TwinDos e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



Codice EAN: 4002516767480 / Numero di materiale: 12454610 /
Vecchio numero di materiale: 11E18855I

Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	199
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80
EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C"	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Trapunte & Piumini	•
Cuscini	•
Piumoni	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Finish vapore	•
Pulizia macchina	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Vapore Stiro facile	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•

WEI885 WCS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con SteamCare, TwinDos e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



Codice EAN: 4002516767480 / Numero di materiale: 12454610 /

Vecchio numero di materiale: 11E18855I

Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	95
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WEI885 WCS 125 Gala Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con SteamCare, TwinDos e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm