

TCL680WP 125 Gala Edition

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

con SteamFinish e DryCare 40 per la cura delicata della biancheria.



- Stirare meno, più freschezza: SteamFinish
- Asciugatura silenziosa: SilenceDrum
- DryCare 40 : asciuga quasi tutto quello che è lavabile a 40 °C
- asciugatura più rapida e massima efficienza energetica: EcoSpeed
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità*

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516770435 / Numero di materiale: 12454630 /
Vecchio numero di materiale: 12CL6802I

Promozione anniversario	
125 Gala Edition	•
Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	sinistra
Tipologia	
Marca prodotto	T1 Chrome Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	diritto
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos ²	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Igiene testata	•
Igiene testata contro i virus	•
Trattamento delicato biancheria	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Isolamento acustico per una bassa rumorosità	•
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+++
Consumo di corrente elettrica annuo in kWh	185
Durata nel programma standard in min	184
Rumorosità nel programma Cotone a pieno carico in db(A) re1pW	64
Classe di efficienza di condensazione	A

TCL680WP 125 Gala Edition

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

con SteamFinish e DryCare 40 per la cura delicata della biancheria.



Codice EAN: 4002516770435 / Numero di materiale: 12454630 /

Vecchio numero di materiale: 12CL6802I

Consumo di corrente elettrica nel programma standard
Cotone 60° 1,55

EcoFeedback	•
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programmi di asciugatura	
Automatic plus	•
Cotone	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento seta	•
Trattamento lana	•
Express	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Cuscini medi	•
Aria fredda	•
Aria calda	•
Speciale cesto	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura)	•
Lenzuola	•
Finish vapore	•
Opzioni asciugatura	
Fase anti piega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Qualità	
Centine soft	•
Sicurezza	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Peso in kg	56
Assorbimento complessivo in kW	1,10
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•

TCL680WP 125 Gala Edition

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

con SteamFinish e DryCare 40 per la cura delicata della biancheria.



Codice EAN: 4002516770435 / Numero di materiale: 12454630 /

Vecchio numero di materiale: 12CL68021

Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in CO ₂ e	0,42
Sostituire luci	Assistenza tecnica


Accessori in dotazione

Flacone profumato	•
Buono per il secondo profumatore	•


Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TCL680WP 125 Gala Edition
Asciugatrici T1 a pompa di calore:
con SteamFinish e DryCare 40 per la cura delicata della biancheria.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm