

WWB200 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- La pre-stiratura riduce le pieghe e risparmia fino al 50 % di tempo e fatica
- Esclusiva gamma CapDosing per diverse macchie e tessuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.



Codice EAN: 4002516760047 / Numero di materiale: 12456980 /  
Vecchio numero di materiale: 11WB2001D

<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello ghiaccio polare
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor giallo, 7 seg.
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	48
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
Cotone	•
Lava/Indossa	•

WWB200 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



Codice EAN: 4002516760047 / Numero di materiale: 12456980 /

Vecchio numero di materiale: 11WB2001D

Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
<b>Opzioni lavaggio</b>	
Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema antiavvolgimento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	80
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2

WWB200 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm