

DA 9299 W Screen blbo
Cappa aspirante a parete
con frontale esclusivo in vetro Blackboard e comandi intuitivi SmartControl



- Forma lineare con 880 mm di largh. e profondità min. di 256 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Pannello frontale ribaltabile: per un'aspirazione ottimale
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati

A+++

Codice EAN: 4002516788676 / Numero di materiale: 12506080 /
Vecchio numero di materiale: 28929970D

Struttura	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 29 filtro a carboni attivi
Design	
Colore	Blackboard
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Comandi touch	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Isolamento acustico	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+++
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	21,3
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	1 x 3,0 W
Intensità luminosa in lx	350 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	210
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	300
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	415
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	650
Portata aria livello Booster 2 (m ³ /h)	915
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	38,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	46,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	63,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0

DA 9299 W Screen blbo
Cappa aspirante a parete
con frontale esclusivo in vetro Blackboard e comandi intuitivi SmartControl



Codice EAN: 4002516788676 / Numero di materiale: 12506080 /
Vecchio numero di materiale: 28929970D

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	31,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	38,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	48,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	56,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	175
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	270
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	420
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	620
Portata aria livello Booster 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	715
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	40,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	49,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	59,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	71,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	34,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	44,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm	500
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	500
Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno min. in mm	500
Larghezza corpo cappa in mm	880
Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno max. in mm	500
Altezza del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	500
Profondità del corpo cappa in mm	260
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	500
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	20,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,23
Tensione in V	230
Protezione in A	10

DA 9299 W Screen blbo
Cappa aspirante a parete
con frontale esclusivo in vetro Blackboard e comandi intuitivi SmartControl




Codice EAN: 4002516788676 / Numero di materiale: 12506080 /
Vecchio numero di materiale: 28929970D

Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Accessori in dotazione	
Manicotto deviatore per riciclo aria	•
Valvola di ritenuta	•
Accessori su richiesta	
Filtro a carboni attivi	Nein

DA 9299 W Screen blbo

Cappa aspirante a parete

con frontale esclusivo in vetro Blackboard e comandi intuitivi SmartControl



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings