

APLW 891

Kit per successiva installazione

Modulo misurazione conducibilità per montaggio in PLW 7111.



- Per stabilire il valore conducibilità nella liscivia
- Montaggio da parte dell'assistenza tecnica

Codice EAN: 4002516779414 / Numero di materiale: 12506460 /

Vecchio numero di materiale: 69242013D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Kit di modifica	•
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento delle maschere respiratorie	•
Trattamento di telai di supporto per respiratori ad aria compressa	•
Trattamento delle bombole di aria compressa	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza lorda in mm	107
Misura esterna, larghezza lorda in mm	130
Misura esterna, profondità lorda in mm	195
Peso netto in kg	0,49
Peso lordo in kg	0,59