

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

qualità alta con una durata di 79 min min., semplice posizionamento.



- Volume cesto 64 l, capacità di carico 8.0 kg
- Pannello pregiato in acciaio inox e cesto a nido d'ape Miele
- Fornitura pronta per allacciamento compr.connettore
- Durata professionale di soli 79 min 79 min con 8.0 kg quantità di carico
- Install.salvasp. colonna bucato



Codice EAN: 4002516791676 / Numero di materiale: 12506770 /  
Vecchio numero di materiale: 511108011

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	SmartBiz
Frontale	Bianco loto
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Volume cestello in l	64
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
<b>Utilizzo</b>	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per gli artigiani	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Efficacia testata contro i virus	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,50
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,16
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	52,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,30
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	79
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	49
Numero di giri in g/min.	1400
Fattore g	535
Ore di funzionamento testate	15000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	DirectSensor 7 segmenti
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con scritte per esteso	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	220-240V~ 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	1,90-2,20
Potenza assorbita in kW	2,10-2,40
Protezione in A	10
Fornitura con spina di rete	•

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

qualità alta con una durata di 79 min min., semplice posizionamento.



Codice EAN: 4002516791676 / Numero di materiale: 12506770 /

Vecchio numero di materiale: 511108011

<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	636
Misura esterna, altezza lorda in mm	944
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	690
Peso lordo in kg	91,0
Peso netto in kg	95
Carico sul pavimento massimo in N	2820
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
<b>Dotazione</b>	
Flangia in acciaio inox resistente	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Classe di efficienza in centrifugazione (A-G)	B
Consumi energetici ponderati per 100 cicli di lavaggio nel programma "Eco 40-60" in kWh	43
Consumi idrici ponderati per ciclo di lavaggio nel programma "Eco 40-60" in l	48
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione) (A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A)re1pW	69
Durata del programma "Eco 40-60" in min.	219
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•