

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]  
Essiccatoio a pompa di calore  
per un posizionamento semplice, flessibile e senza condotta di sfiato.



- Volume cesto 120.00 l 120.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Consumi energetici inferiori del 50 % rispetto all'essiccatoio a evacuazione\*
- Pannello pregiato in acciaio inox e cesto a nido d'ape Miele
- Fornitura pronta per allacciamento compr.connettore
- Install.salvasp. colonna bucato

\* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 50 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.

**A+++**

Codice EAN: 4002516798798 / Numero di materiale: 12507300 /  
Vecchio numero di materiale: 521108011

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	SmartBiz
Frontale	Bianco loto
Carico in kg	8,0
Rapporto di carico	120,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	2 l
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,14
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,12
Durata programma in min.	134
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	134
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	112
Ore di funzionamento testate	15000
Comandi	
Tipo di comandi	DirectSensor 7 segmenti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con scritte per esteso	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore
Allacciamento elettrico	220-240V~ 50HZ
Potenza assorbita in kW	1,10
Protezione in A	10
Fornitura con spina di rete	•
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	636
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	690
Peso netto in kg	53,5
Peso lordo in kg	58

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore

per un posizionamento semplice, flessibile e senza condotta di sfiato.



Codice EAN: 4002516798798 / Numero di materiale: 12507300 /

Vecchio numero di materiale: 521108011

Carico massimo sul pavimento in N/m<sup>2</sup> 920

<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,79
<b>Dotazione</b>	
Guida assiale dell'aria	•
Filtro impurità nello sportello	•
Sistema filtri scambiatore di calore SmartBiz	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Alette Softlift	•
Funzione delicato plus	•
Scarico acqua di condensa	•
FragranceDos	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica	A+++
Classe di efficienza di condensazione	A
Consumo energetico annuo in kWh	161
Rumori nel programma standard Cotone Pronto asciutto a pieno carico in dB(a)	67
Durata nel programma standard in min.	165
Principio di funzionamento	Condens.
Carico in kg	8,0
Sistema chiuso ermeticamente	•
Liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO <sub>2</sub> e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO <sub>2</sub> e	0,42
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•