

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con due aree di cottura PowerFlex XL molto grandi per funzionamento a ricircolo



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Installazione flessibile – Plug&Play o ricircolo aria guidato
- Molto spazio: 4 ampie zone cottura compr. 2 aree PowerFlex XL
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Il design completamente nero garantisce un aspetto elegante

Codice EAN: 4002516777953 / Numero di materiale: 12507670 /
Vecchio numero di materiale: 26767679I

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	Sì
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Aria di ricircolo
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Aspiratore a filo	•
Schermo deviafumane a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Colore filtro antigrasso	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura PowerFlex XL
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura PowerFlex XL
Diametro in mm	230x460
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Area di cottura PowerFlex XL
Diametro in mm	230x460
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect White
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

con due aree di cottura PowerFlex XL molto grandi per funzionamento a ricircolo



Codice EAN: 4002516777953 / Numero di materiale: 12507670 /
Vecchio numero di materiale: 267676791

Colore display	Bianco
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•
Protezione per la pulizia	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Mantenere al caldo	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Pacchetto ECO	•
Motore Silence	•
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Aria di ricircolo	
Portata aria livello min. (m ³ /h) secondo EN 61591	160
Portata aria livello max. (m ³ /h) secondo EN 61591	465
Portata aria livello Intenso (m ³ /h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20μPa) in base a EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	238
Dimensioni in mm (profondità)	520
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	780
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	238
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	780
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	20

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

con due aree di cottura PowerFlex XL molto grandi per funzionamento a ricircolo



Codice EAN: 4002516777953 / Numero di materiale: 12507670 /
Vecchio numero di materiale: 26767679I

Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	804
--	-----

Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
---	-----

Assorbimento complessivo in kW	7,50
--------------------------------	------

Tensione in V	230
---------------	-----

Frequenza in Hz	50-60
-----------------	-------

Lunghezza cavo di alimentazione in m	2
--------------------------------------	---

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione	• Sì
-----------------------	------


Filtro a carboni attivi per aria di ricircolo	•
---	---

Adattatore Plug&Play	•
----------------------	---


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato


con due aree di cottura PowerFlex XL molto grandi per funzionamento a ricircolo



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato


con due aree di cottura PowerFlex XL molto grandi per funzionamento a ricircolo




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato


con due aree di cottura PowerFlex XL molto grandi per funzionamento a ricircolo




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)