

H 2457 BP ACTIVE

Forni

con design moderno con timer e pirolisi a un ottimo prezzo base.



- Display a 7 segmenti con manopola push/pull – EasyControl
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolitica
- Spazio e flessibilità – vano cottura da 76 l su 5 ripiani
- Semplice uso grazie alla guida estraibile FlexiClip
- Protegge dalle ustioni: frontale fresco



Codice EAN: 4002516788980 / Numero di materiale: 12508700 / Vecchio numero di materiale: 222457051

Struttura e design	
Forno da incasso	•
ContourLine	Nero ossidiana tonalità acciaio inox
Manopola rientrante	•
Vantaggi	
Riscaldamento rapido	•
Modalità	
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Comfort d'uso	
Display	EasyControl
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Comfort di pulizia	
Autopulizia pirolitica	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Temperature in °C	30–280
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	280
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595

H 2457 BP ACTIVE

Forni

con design moderno con timer e pirolisi a un ottimo prezzo base.



Codice EAN: 4002516788980 / Numero di materiale: 12508700 /
Vecchio numero di materiale: 222457051

Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	569
Peso in kg	47,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,60
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Cliente
Accessori in dotazione	
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostitire	1
Guide completamente estraibili FlexiClip HFC 70-C (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1

H 2457 BP ACTIVE

Forni

con design moderno con timer e pirolisi a un ottimo prezzo base.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings