

DAH 2960 Escala

Cappa aspirante a parete

con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



- Libertà di movimento: con schermo in vetro largo 898 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Perfect match: pannello in vetro e corpo della cappa dello stesso colore
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

**B**

Codice EAN: 4002516802327 / Numero di materiale: 12533960 /  
Vecchio numero di materiale: 28H2960BD

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Struttura</b>                                                    |                                |
| Cappa aspirante a parete                                            | •                              |
| <b>Modalità</b>                                                     |                                |
| Tipo di guida aria                                                  | Commutabile                    |
| Filtro a carboni attivi opzionale necessario                        | DKF 29 filtro a carboni attivi |
| <b>Design</b>                                                       |                                |
| Colore                                                              | Nero ossidiana                 |
| Aspirazione perimetrale                                             | •                              |
| <b>Comfort d'uso</b>                                                |                                |
| Miele@home                                                          | •                              |
| Funzionamento automatico Con@ctivity                                | •                              |
| Comando elettronico                                                 | •                              |
| Livelli di potenza (senza livello intenso)                          | 3                              |
| Interruttore on/off                                                 | •                              |
| Vano interno cappa CleanCover facile da pulire                      | •                              |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>                                   |                                |
| Classe di efficienza energetica (A+++ – D)                          | B                              |
| Consumo energetico annuo in kWh/anno                                | 72,3                           |
| Classe di efficienza fluidodinamica                                 | B                              |
| Classe di efficienza luminosa                                       | A                              |
| Classe di efficienza del filtraggio dei grassi                      | D                              |
| <b>Sistema di filtri</b>                                            |                                |
| Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox               | 2                              |
| <b>Illuminazione</b>                                                |                                |
| LED                                                                 | •                              |
| Numero x Watt                                                       | 1 x 3,2 W                      |
| Intensità luminosa in Lx                                            | 300 lx                         |
| Temperatura di colore in K                                          | 3500 Kelvin                    |
| <b>Aspiratore</b>                                                   |                                |
| Aspirazione su due lati                                             | •                              |
| Motore a corrente alternata (AC-Motor)                              | •                              |
| <b>Funzionamento a evacuazione</b>                                  |                                |
| Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)                          | 215                            |
| Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)                          | 315                            |
| Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)                          | 415                            |
| Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)                    | 675                            |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)                              | 41,0                           |
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)                              | 47,0                           |
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)                              | 53,0                           |
| Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)                        | 65,0                           |
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)                          | 27,0                           |
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)                          | 33,0                           |
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)                          | 39,0                           |
| Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)                    | 51,0                           |
| <b>Aria di ricircolo</b>                                            |                                |
| Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)                          | 190                            |
| Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)                          | 280                            |
| Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)                          | 380                            |
| Portata aria livello Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591 | 575                            |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)                              | 47,0                           |

DAH 2960 Escala

Cappa aspirante a parete

con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



Codice EAN: 4002516802327 / Numero di materiale: 12533960 /  
Vecchio numero di materiale: 28H2960BD

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)                                   | 54,0 |
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)                                   | 60,0 |
| Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3        | 71,0 |
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)                               | 33,0 |
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)                               | 40,0 |
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)                               | 46,0 |
| Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 57,0 |

#### Sicurezza

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Spegnimento di sicurezza          | • |
| Vetro di sicurezza semplice (ESG) | • |

#### Dati tecnici

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm                               | 830-1210 |
| Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm                                 | 443      |
| Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno min. in mm                               | 830      |
| Larghezza corpo cappa in mm                                                                          | 898      |
| Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno max. in mm                               | 1210     |
| Altezza del corpo cappa in mm                                                                        | 443      |
| Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm                                                       | 443      |
| Profondità del corpo cappa in mm                                                                     | 388      |
| Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm                                                       | 443      |
| Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm                                                    | 450      |
| Peso netto in kg                                                                                     | 18,0     |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m                                                   | 1,3      |
| Spina schuko                                                                                         | •        |
| Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in | 650      |
| Assorbimento complessivo in kW                                                                       | 0,20     |
| Tensione in V                                                                                        | 230      |
| Protezione in A                                                                                      | 10       |
| Numero fasi                                                                                          | 1        |
| Frequenza in Hz                                                                                      | 50       |

#### Istruzioni di montaggio

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Allacciamento sfiato aria superiore              | •   |
| Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore | •   |
| Diametro manicotto di sfiato in mm               | 150 |

#### Accessori in dotazione

|                     |   |
|---------------------|---|
| Valvola di ritenuta | • |
|---------------------|---|



#### Accessori su richiesta

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Filtro a carboni attivi | Nein |
|-------------------------|------|

## DAH 2960 Escala

Cappa aspirante a parete

con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



DAH2960 Installation drawings