

DAH 2960 Escala  
Cappa aspirante a parete  
con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



- Libertà di movimento: con schermo in vetro largo 898 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Perfect match: pannello in vetro e corpo della cappa dello stesso colore
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo



Codice EAN: 4002516802334 / Numero di materiale: 12533970 /  
Vecchio numero di materiale: 28H2960GD

<b>Struttura</b>	
Cappa aspirante a parete	•
Colore apparecchio	grigio grafite
<b>Modalità</b>	
Tipo di guida aria	Commutabile
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 29 filtro a carboni attivi
<b>Design</b>	
Aspirazione perimetrale	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
ComfortControl	•
Interruttore on/off	•
Livelli Booster	1
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	B
Consumo energetico annuo in kWh/anno	72,3
Classe di efficienza fluidodinamica	B
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	D
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	2
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x Watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	300 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
<b>Aspiratore</b>	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente alternata (AC-Motor)	•
<b>Funzionamento a evacuazione</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	215
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	315
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	415
Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)	675
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	41,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	47,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	65,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	33,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	39,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	51,0

DAH 2960 Escala  
Cappa aspirante a parete  
con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole





Codice EAN: 4002516802334 / Numero di materiale: 12533970 /  
Vecchio numero di materiale: 28H2960GD

<b>Aria di ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	190
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	280
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	380
Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)	575
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	47,0
Potenza sonora livello Intenso (dB(A) re1pW) in base a EN 60704-3	71,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	54,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	60,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	33,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	46,0
Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20μPa) in base a EN 60704-2-13	57,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
<b>Dati tecnici</b>	
Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm	830–1210
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	443
Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno min. in mm	830
Larghezza corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno max. in mm	1210
Altezza del corpo cappa in mm	443
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	443
Profondità del corpo cappa in mm	388
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	443
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) i	650
Peso netto in kg	18,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,3
Spina schuko	•
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	0,20
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
<b>Istruzioni di montaggio</b>	
Allacciamento sfianto aria superiore	•
Allacciamento sfianto aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfianto in mm	150
<b>Accessori in dotazione</b>	
Valvola di ritenuta	•

DAH 2960 Escala

Cappa aspirante a parete

con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



DAH2960 Installation drawings