

DAH 4970 Sienna
Cappa aspirante a parete
con Con@ctivity e SmartControl per un uso confortevole



- Motore ECO con i valori di rumorosità minimi a portata aria elevata
- Comfort d'uso unico nel suo genere: SmartControl e Con@ctivity
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Libertà di movimento: con pannello frontale largo 898 mm
- Perfect match: pannello in vetro e corpo della cappa dello stesso colore

A++

Codice EAN: 4002516802402 / Numero di materiale: 12534070 /
Vecchio numero di materiale: 28H4970BD

Struttura	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 29 filtro a carboni attivi
Design	
Colore	Nero ossidiana
Aspirazione perimetrale	•
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
SmartControl	•
Interruttore on/off	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Isolamento acustico	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	28,2
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	D
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	260 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	215
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	315
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	415
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	660
Portata aria livello Booster 2 (m ³ /h)	875
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	38,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	45,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	50,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	61,0

DAH 4970 Sienna
Cappa aspirante a parete
con Con@ctivity e SmartControl per un uso confortevole



Codice EAN: 4002516802402 / Numero di materiale: 12534070 /
Vecchio numero di materiale: 28H4970BD

Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	24,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	31,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	36,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	47,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	175
Potenza aria livello 2 (m³/h)	275
Potenza aria livello 3 (m³/h)	430
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	625
Portata aria livello Booster 2 (m³/h) secondo EN 61591	720
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	46,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	64,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	73,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	76,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	39,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	50,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	62,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm	830-1210
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	420
Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno min. in mm	830
Larghezza corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno max. in mm	1210
Altezza del corpo cappa in mm	420
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	420
Profondità del corpo cappa in mm	381
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	420
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	18,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,3
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,22

DAH 4970 Sienna

Cappa aspirante a parete



con Con@ctivity e SmartControl per un uso confortevole



Codice EAN: 4002516802402 / Numero di materiale: 12534070 /
Vecchio numero di materiale: 28H4970BD

Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori su richiesta	
Filtro a carboni attivi	Nein

DAH 4970 Sienna
Cappa aspirante a parete
con Con@ctivity e SmartControl per un uso confortevole



DAH4970, DAH4980 Installation drawings