

PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516786917 / Numero di materiale: 12534750 / Vecchio numero di materiale: 51509006EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	9,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	9,0
Volume cestello in l	80
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per il Facility Management	•
Dati prestazioni	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	7,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,03
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	61,3
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	94,8
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,30
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,59
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	54
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	64,6
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	94,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,30
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	0,70
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	54,2
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	0,90
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	34
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	56,7
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,20

- Volume cestello 80 l 80 l, massima capacità di carico 9.0 kg 9.0 kg
- Consumi idrici inferiori del 14 % e consumi energetici inferiori del 50 %*
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Pro
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 44 % **, fattore g441
- Connessione in rete con LAN e WLAN

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

** Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516786917 / Numero di materiale: 12534750 / Vecchio numero di materiale: 51509006EU

Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	32
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	46
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	41
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	47
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1200
Fattore g	441
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Programmi per il Facility Management	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,95
Potenza assorbita in kW	8,20
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua industriale (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo da 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	718
Misura esterna, altezza lorda in mm	1214
Misura esterna, larghezza lorda in mm	750
Misura esterna, profondità lorda in mm	817
Peso lordo in kg	140,0
Peso netto in kg	152
Carico sul pavimento massimo in N	2421

PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516786917 / Numero di materiale: 12534750 /
Vecchio numero di materiale: 51509006EU

Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	65 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	2,30
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Efficiente centrifuga a velocità elevata	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
Capacità	
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•