

CM 6360 125 Edition

Macchina per caffè a posizionam. libero

con WiFiConn@ct, pregiato recipiente per il latte e numerose bevande al caffè.



- Schiuma cremosa per bevande a base di caffè
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Preparazione simultanea premendo un tasto: OneTouch for Two
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – Programmi di pulizia
- Comunicazione con l'elettrodomestico semplicissima – WiFiConn@ct

Codice EAN: 4002516789222 / Numero di materiale: 12543490 / Vecchio numero di materiale: 296360211

<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli anniversario 125	•
<b>Struttura e design</b>	
Macchina da caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
<b>Vantaggi</b>	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	8
Macinacaffè che rispetta l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Possibilità di caricare altre miscele di caffè in polvere	•
Dosaggio miscela programmabile	•
Quantità di acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	DirectSensor
Erogatore regolabile in altezza in cm	8,0
Erogatore regolabile in altezza in cm	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
Ripiano per tazze riscaldato	•
MultiLingua	•
Numero miscele caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani in g	300
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	300
Capacità serbatoio dell'acqua in l	1,8
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	10
Capacità vaschetta raccogli gocce in l	0,8
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Bevande</b>	
Quantità erogata selezionabile in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•

CM 6360 125 Edition

Macchina per caffè a posizionam. libero

con WiFiConn@ct, pregiato recipiente per il latte e numerose bevande al caffè.



Codice EAN: 4002516789222 / Numero di materiale: 12543490 /  
Vecchio numero di materiale: 296360211

Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Caffè con latte semplice	•
Caffè con latte doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Acqua calda semplice	•
Tè nero semplice	•
Tè alle erbe semplice	•
Tè alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Tè bianco semplice	•
Tè giapponese semplice	•
Caffettiera	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,1
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,5
<b>Comfort di pulizia</b>	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza elettrodomestico in mm	251
Altezza elettrodomestico in mm	359
Profondità elettrodomestico in mm	427
Assorbimento complessivo in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Pressione pompa in bar	15

CM 6360 125 Edition

Macchina per caffè a posizionam. libero

con WiFiConn@ct, pregiato recipiente per il latte e numerose bevande al caffè.



Codice EAN: 4002516789222 / Numero di materiale: 12543490 /

Vecchio numero di materiale: 296360211

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m 1,4

#### Accessori in dotazione

Tubicino del latte in acciaio inossidabile

•

Contenitore latte in vetro

•

Pastiglie per la decalcificazione

•

Pastiglie detergenti

•

Istruzioni d'uso brevi sul retro dell'apparecchio

•

#### Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,