

## DAC 4240 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

compatto e potente, larghezza 1165 mm incluso telecomando DARC 7



- Installazione semplice con funzionamento a ricircolo grazie a Plug&Play
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Motore ECO con i valori di rumorosità minimi a portata aria elevata
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Pannello personalizzabile

**A++**

Codice EAN: 4002516802723 / Numero di materiale: 12555980 /  
Vecchio numero di materiale: 28C4240SD

<b>Struttura</b>	
Aspiratore a soffitto	•
<b>Modalità</b>	
Tipo di guida aria	Commutabile
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Colore	Acciaio inox
Aspirazione perimetrale	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
EasySwitch	•
Interruttore on/off	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Isolamento acustico	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,2
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	4
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intensità luminosa in Lx	440 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Luce Ambiente	•
<b>Aspiratore</b>	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
<b>Funzionamento a evacuazione</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	235
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	400
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	510
Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)	685
Portata aria livello Booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	750
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	43,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	54,0

## DAC 4240 Stella Ambient

### Aspiratore a soffitto

compatto e potente, larghezza 1165 mm incluso telecomando DARC 7



Codice EAN: 4002516802723 / Numero di materiale: 12555980 /  
Vecchio numero di materiale: 28C4240SD

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	60,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	66,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	38,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	44,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	51,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	52,0
<b>Aria di ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	165
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	320
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	420
Portata aria livello Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	520
Portata aria livello Booster 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	550
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	58,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	63,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	69,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	42,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	48,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	52,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
<b>Dati tecnici</b>	
Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno min. in mm	196
Larghezza corpo cappa in mm	1165
Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno max. in mm	196
Altezza del corpo cappa in mm	196
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	196
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	196
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	21,4
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,4
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,19
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1

DAC 4240 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

compatto e potente, larghezza 1165 mm incluso telecomando DARC 7



Codice EAN: 4002516802723 / Numero di materiale: 12555980 /  
Vecchio numero di materiale: 28C4240SD

Frequenza in Hz 50

**Istruzioni di montaggio**

Allacciamento sfiato aria laterale

•

Diametro manicotto di sfiato in mm

150

**Accessori in dotazione**

Manicotto riduttore da 150 a 125 mm Ø

•

Telecomando

•

Valvola di ritenuta

•

**Accessori su richiesta**


Filtro a carboni attivi

Nein

## DAC 4240 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

compatto e potente, larghezza 1165 mm incluso telecomando DARC 7



DAC2240, DAC4240 Installation drawings