

## Guard L1 Cat & Dog Flex

### Aspirapolvere a traino

potente | con attacco per rimozione peli | bocchetta a lancia flessibile



- Bocchetta a lancia e per poltrone 2 in 1 per una comoda pulizia senza cambi
- Il filtro Active AirClean neutralizza i cattivi odori
- Durevole: testato per durare 20 anni\*
- ComfortFit: sviluppato per i più elevati standard di igiene
- Altezza selezionabile individualmente e impugnatura ergonomica
- Per una pulizia senza sforzo: bocchetta a lancia e per poltrone 2 in 1
- La potenza ottimale per ogni operazione di pulizia: 4 modalità selezionabili
- Ideale per i punti più difficili da raggiungere: bocchetta a lancia flessibile
- Concetto di design premium con applicazioni eleganti
- Turbospazzola: rimuove lo sporco ostinato e i peli di animali

\* Durante la fase di sviluppo delle serie di aspirapolvere pubblicate,

Miele ha testato i modelli

e i componenti principali per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in vari livelli di potenza. Per saperne di più: [miele.it/20anni](http://miele.it/20anni)

Codice EAN: 4002516794509 / Numero di materiale: 12558940 /

Vecchio numero di materiale: 41UZFO35CE

| Struttura   |                        |
|---|------------------------|
| Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere                    | •                      |
| Prodotto  | Guard L1               |
| Variante motore   | PowerLine              |
| Tipologica prodotto   | SUZFO                  |
| Struttura e design  |                        |
| Colore dell'apparecchio   | Nero ossidiana         |
| Comfort d'uso   |                        |
| Regolazione elettronica della potenza aspirante                 | Tasti a pedale +/-     |
| Display illuminato per visualizzazione potenza                  | •                      |
| Tubo aspirante rigido   | Tubo aspirante X(HES)  |
| Parksystem per pause lavoro                                     | •                      |
| Avvolgimento cavo Comfort                                       | •                      |
| Maniglia comfort 2.0  | •                      |
| Mobilità  |                        |
| Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento  | •                      |
| Snodo su 4 punti  | •                      |
| Raggio d'azione in m  | 12                     |
| Lunghezza cavo in m   | 8,5                    |
| Sistema di filtri   |                        |
| Tipo di sacchetto per aspirapolvere                             | HyClean Pure TU        |
| Volume sacchetto polvere in l                                   | 3,5                    |
| Indicazione sostituzione sacchetto                              | •                      |
| Filtro di sfiato  | Filtro Active AirClean |
| Filtro salvamotore  | •                      |
| Sicurezza   |                        |
| Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura | •                      |
| Posizionamento automatico del sacchetto polvere                 | •                      |
| Dati tecnici  |                        |
| Profondità in mm  | 28,80                  |
| Potenza in Watt   | 890                    |
| Volume in dB  | 74,0                   |
| Larghezza in mm   | 500                    |
| Altezza in mm   | 239                    |
| Peso in kg  | 6,6                    |
| Accessori in dotazione  |                        |
| Conservazione degli accessori                                   | integrato              |
| Bocchetta per mobili imbottiti                                  | •                      |
| Bocchetta a lancia  | •                      |
| Bocchetta a lancia flessibile e molto lunga SFD 20              | •                      |
| Pennello per mobili   | •                      |
| Bocchetta universale SBD 365-3                                  | •                      |
| Turbospazzola STB 305-3 (DOPPIA; BLOCCATA)                      | •                      |
| Sacchetto polvere HyClean Pure TU                               | •                      |
| Voucher per HyClean Pure TU                                     | •                      |