

## Guard L1 AllFloor Flex Aspirapolvere a traino potente | una spazzola per tutti i rivestim. pav. | bocchetta fless. a lancia



- Filtro AirClean Plus: oltre il 99,99 %\* Capacità di trattenere la polvere
- Bocchetta universale AllFloor: una spazzola per tutti i pavimenti senza cambi
- Lunga durata: testato per durare 20 anni\*\*
- ComfortFit: sviluppato per i più alti standard di igiene
- Altezza selezionabile individualmente e impugnatura ergonomica
- Per una pulizia senza sforzo: bocchetta a lancia e per poltrone 2 in 1
- La potenza ottimale per ogni operazione di pulizia: 4 modalità selezionabili
- Ideale per i punti più difficili da raggiungere: bocchetta a lancia flessibile
- Silenziosità e delicatezza: rotelle Dynamic Drive
- Concetto di design premium con applicazioni eleganti

\* secondo IEC 62885-2:2021

\*\* Durante la fase di sviluppo delle serie di aspirapolvere pubblicizzate,

Miele ha testato i modelli

e i componenti principali per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in vari livelli di potenza. Per saperne di più: [miele.it/20anni](http://miele.it/20anni)

Codice EAN: 4002516794547 / Numero di materiale: 12558980 /  
Vecchio numero di materiale: 41USF039CE

<b>Struttura e design</b>	
Colore	Nero ossidiana
<b>Struttura</b>	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Prodotto	Guard L1
Variante motore	PowerLine
Tipologica prodotto	SUSFO
<b>Comfort d'uso</b>	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Tasti a pedale +/-
Display illuminato per visualizzazione potenza	•
Tubo aspirante rigido	Tubo aspirante X(HES)
Parksystem per pause lavoro	•
Park-System per riporre l'aspirapolvere	su entrambi i lati
Avvolgimento cavo Comfort	•
Maniglia comfort 2.0	•
<b>Mobilità</b>	
Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento	•
Dynamic-Drive	•
Raggio d'azione in m	12
Lunghezza cavo in m	8,5
<b>Sistema di filtri</b>	
Tipo di sacchetto per aspirapolvere	HyClean Pure TU
Volume sacchetto polvere in l	3,5
Indicazione sostituzione sacchetto	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean Plus
Filtro salvamotore	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
<b>Dati tecnici</b>	
Potenza in Watt	890
Volume in dB	74,0
Larghezza in mm	500
Altezza in mm	239
Peso in kg	6,6
<b>Accessori in dotazione</b>	
Accessorio a tre elementi	integrato
Bocchetta per mobili imbottiti	•
Bocchetta a lancia	•
Bocchetta a lancia flessibile e molto lunga	•
Pennello con setole sintetiche	•
Bocchetta universale	•
Voucher sacchetti polvere	•
SBB AllFloor	•