

DAC 4940 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

?? | 755 m3/h | 59.0 dB(a) | Comando da remoto | Con@ctivity | AmbientLight



- Installazione semplice con funzionamento a ricircolo grazie a Plug&Play
- Comfort d'uso: grazie a Con@ctivity e con telecomando incluso
- -
- DynamicWhite – temperatura del colore armonizzata con altre sorgenti luminose
- AmbientLight# – luce colorata e personalizzata per un'atmosfera suggestiva



Codice EAN: 4002516804994 / Numero di materiale: 12560010 /
Vecchio numero di materiale: 28C4940SI

General information	
Identificativo del modello	DAC 4940 Stella Ambient
Numero di materiale del produttore	12560010
Codice EAN	4002516804994
Classe marketing	Diamond
Struttura	
Aspiratore a soffitto	•
Struttura e design	
Colore	Acciaio inossidabile
Modalità	
Tipo di guida aria	Integrabile successivamente
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 35-P
Design	
Aspirazione perimetrale	•
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi elettronici	•
Con@ctivity	Personalizzato
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
EasySwitch	•
Interruttore on/off	•
Livelli Booster	2
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Isolamento acustico	•
Smart Extras	
Notifiche push	•
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
AutoRefresh	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Comandi vocali	•
Smart Home Integration	•
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	32,0
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C
Comfort di pulizia	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	4

DAC 4940 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

?? | 755 m³/h | 59.0 dB(a) | Comando da remoto | Con@ctivity | AmbientLight



Codice EAN: 4002516804994 / Numero di materiale: 12560010 /

Vecchio numero di materiale: 28C4940SI

Illuminazione	
Numero x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intensità luminosa in lx	470 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Luce Ambiente	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	235
Potenza aria livello 2 (m³/h)	395
Potenza aria livello 3 (m³/h)	505
Potenza aria livello intenso (m³/h)	680
Portata aria livello Booster 2 (m³/h) secondo EN 61591	755
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	42,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	59,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	66,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	26,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	38,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	43,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	50,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	52,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	165
Potenza aria livello 2 (m³/h)	325
Potenza aria livello 3 (m³/h)	425
Potenza aria livello intenso (m³/h)	525
Portata aria livello Booster 2 (m³/h) secondo EN 61591	565
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	58,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	63,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	68,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	69,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	29,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	42,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	48,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	52,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Larghezza corpo cappa in mm	880

DAC 4940 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

?? | 755 m³/h | 59.0 dB(a) | Comando da remoto | Con@ctivity | AmbientLight



Codice EAN: 4002516804994 / Numero di materiale: 12560010 /


Vecchio numero di materiale: 28C4940SI

Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno min. in mm	196
Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno max. in mm	196
Altezza del corpo cappa in mm	196
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	196
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	196
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) i	650
Peso netto in kg	17,7
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,4
Spina schuko	•
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	0,19
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfato aria laterale	•
Diametro manicotto di sfato in mm	150
Accessori in dotazione	
Manicotto riduttore da 150 a 125 mm Ø	•
Telecomando	•
Valvola di ritenuta	•

DAC 4940 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

?? | 755 m³/h | 59.0 dB(a) | Comando da remoto | Con@ctivity | AmbientLight



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings